


カプセル目視検査機 MM-500




カプセル目視検査機 MM-シリーズは、
充填済みハードカプセルを検査する検査装置(テーブル)です。

- 切出し機構により整列搬送
独自の切出し機構によりカプセルを整列して搬送。
- カプセル全周検査
カプセルがコンベアレールに沿って回転しながら移動。
カプセル全周の検査が可能です。
- 各サイズのカプセルが使用可
サイズ交換はマガジンのみ。交換も簡単です。
※サイズによりガイドレールの交換も必要です。

マガジン




ガイドレール



- 検査速度の調整が可能
カプセル供給部・検査部(コンベア)の速度調整機能付。
- 脱着可能なコンベア・ベルト
コンベア本体及びコンベアベルトの脱着が容易です。
- 付属機能
・機器高さは4段階で調整可能。
・フットスイッチによるコンベアの一時停止。

■ 外観図



■ 仕様

型式	MM-500	MM-600	MM-800	MM-1000
検査列数	5	6	8	10
検査人数	2人	2人	2人	2人
・電源	AC100V 5A 1φ アース付 3P端子			
・標準処理量 cp/hr	50Hz	44,600	53,520	71,360
	60Hz	54,200	65,040	86,720
装置大きさ	長さ:1380 高さ:1350~1440 (mm)			
検査台高さ	875~995 (mm)			
マガジン材質	SUS / アルミ / 樹脂製			
カプセル供給部駆動	100V 25W スピードコントロールモータ (操作盤の調整つまみで可変)			
検査コンベア部駆動	100V 90W スピードコントロールモータ (操作盤の調整つまみで可変)			
検査部照明	LED一体型照明 中心直下照度:2430Lx			

本装置の仕様は、予告なく変更することがあります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

※印はサイズ専用部品

お問い合わせ



ミニヤ・ファクトリィ 有限会社

TEL 0554-52-2568 FAX 0554-52-2271 e-mail sato@miniya.co.jp